



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2300 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	35000-70000 Hz

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	350 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	90-130 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	1200 mm
---------------	---------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869674329400
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743294
Ordrekode	74329400
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001391002
Nettovægt (stykke)	0,159 kg



Målskitse



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriske data




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data





Levetid



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

