



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng của bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có yêu cầu quang thông đầu ra cao hơn và muốn tối đa hóa giá trị sử dụng theo thời gian. Tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao hơn, nên thời gian hoàn vốn nhanh, mang lại lợi ích Tổng chi phí sở hữu hấp dẫn cho người dùng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	50000 h

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	830 [CCT 3000K]
Quang thông (Danh định)	2300 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	2300 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	35000-70000 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	16.5 W

Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	350 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	150 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.9
Điện áp (Danh định)	90-130 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Cơ khí và bộ vỏ


Chiều dài sản phẩm	1200 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	20 kWh

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869674329400
--------------------	-----------------

Tên sản phẩm khác	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696743294
Mã đơn hàng	929001391002
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001391002
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,159 kg



Bản vẽ kích thước



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dữ liệu phân bố ánh sáng





Tuổi thọ



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tuổi thọ



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

