

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Lamba Akımı (Maks)	
Kapak Tabanı	G5 [G5]		350 mA
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h	Lamba Akımı (Min)	150 mA
Anahtar Döngüsü	50000X	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
B50L70	50000 h	%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Faktörü (Nom)	0.9
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]	Voltaj (Nom)	90-130 V
Işık Akısı (Nom)	2500 lm	Sıcaklık	
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	2500 lm	Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K	Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Renk Tutarlılığı	<6	Depolama (Maks)	65 °C
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83	Depolama (Min)	-40 °C
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %	Muhafaza Maksimum (Nom)	65 °C
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Kontroller ve Dimming	
Giriş Frekansı	35000-70000 Hz	Dim Edilebilir	Hayır
Power (Rated) (Nom)	16.5 W		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Ürün Uzunluğu	1200 mm
---------------	---------

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	20 kWh

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869674331700
---------------	-----------------

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
EAN/UPC - Ürün	8718696743317
Sipariş kodu	74331700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001391102
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,159 kg


Boyutlu çizim




TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 400

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometrik bilgi




LEDtube 13W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 16-5W G5 840 2500lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrik bilgi




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Kullanım Ömrü




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kullanım Ömrü



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

