



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

飛利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 結合 LED 光源與傳統日光燈的規格。獨特出眾的設計，打造完美均一的視覺效果，幾乎與傳統日光燈無異。對於有更高光源輸出需求，並且希望發揮超值使用效益的客戶而言，飛利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 是非常理想的選擇。Full energy savings & longer lifetime result in attractive payback times and TCO benefits.

产品数据


一般資訊	
燈座基底	G5 [G5]
標稱使用壽命	60,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
通量測量參考	Sphere
CE 標誌	是
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
光束角 (Nom)	200 °
光通量	2,500 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	151 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %

光生物學安全性符合 EN 62471	RG0
運轉與電力	
線路頻率	30K to 100K Hz
輸入頻率	30K 至 100K Hz
耗電量	16.5 W
燈具電流 (最大)	350 mA
燈具電流 (最小)	150 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.92
電壓 (標稱)	70-120 V
日光燈具功率的 LED 替代選擇	28 W
MCB 10A B 型上燈數上限 - 電源	-
MCB 10A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 10A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 16A B 型上燈數上限 - 電源	-
MCB 16A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器	-


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MCB 16A B 型上燈殼上限 – 含輕巧燈座的 EM 安定器 –	
溫度	
環境溫度範圍	-20 °C 至 45 °C
T 盒上限 (正常情況)	65 °C
控制與調光	
可調光	是 – 檢查安定器相容性
機械與外罩	
燈泡表層	霧面
燈泡材質	玻璃
產品長度	1,200 mm
認證與應用	
節能省電等級	D
節能燈具產品	是
核准標記	符合 RoHS 標準 TUV CE 標記 KEMA Keur 認證

二维绘图




光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

能源消耗 kWh/1000 h	17 kWh
EPREL 註冊碼	1384135
產品資料	
下訂產品名稱	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
完整產品名稱	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
完整產品代碼	871869674331700
訂單代碼	929001391102
材質 Nr. (12NC)	929001391102
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696743317
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718696743324


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15.5 mm	18.8 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5


壽命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

壽命



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

