



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Philips MASTER LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。本产品独具匠心，外形秉承经典设计，与传统的荧光灯别无二致。T5 LED 照明灯管是实现卓越性能的理想之选，经久耐用，适合日常使用。此灯管能耗较低，具有超长的使用寿命，因此具有出色的经济性，适用于各种严苛应用。

产品数据

一般信息		光生物学安全性符合 EN 62471		RG0	
底盖	G5				
标称使用寿命	60,000 小时				
切换循环	50,000				
照明技术	LED				
光通量测量参考	Sphere				
CE 标志	是				
符合欧盟 RoHS 规范	是				
灯技术		操作和电气			
颜色代码	865 [CCT of 6500K]	纹频率	30K to 100K Hz		
光束角度 (标称)	200 °	输入频率	30K 至 100K Hz		
光通量	2,500 lm	功耗	16.5 W		
颜色名称	冷日光	灯具电流 (最大)	350 mA		
相关色温 (标称)	6500 K	灯具电流 (最小)	150 mA		
光效 (额定) (标称)	151 lm/W	启动时间 (标称)	0.5 s		
颜色一致性	<6	60% 灯光下的预热时间	0.5 s		
显色指数 (CRI)	80	功率系数 (小数)	0.92		
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	电压 (标称)	70-120 V		
		LED 替代荧光灯照明功率	28 W		
		电源侵入电流	-		
		MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 电源	-		
		MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 不带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	-		
		MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	-		
		MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 电源	-		


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 不带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	
镇流器兼容性	高频
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	65 °C
控制和调光	
可调光	是 - 检查镇流器兼容性
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	玻璃
产品长度	1,200 mm
灯泡外形	T5
审批和申请	
能效等级	D

节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS TUV CE 标志 KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	17 kWh
EPREL 注册号	1384136



产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube HF 1200mm HE
	16.5W 865 T5
完整的产品名称	MAS LEDtube HF 1200mm HE
	16.5W 865 T5
完整产品代码	871869674333100
订购代码	929001391202
材料编号 (12NC)	929001391202
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696743331
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696743348

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE	15.5 mm	18.8 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
16.5W 865 T5					

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5


寿命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

