



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Philips MASTER LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。本产品独具匠心，外形秉承经典设计，与传统的荧光灯别无二致。T5 LED 照明灯管是实现卓越性能的理想之选，经久耐用，适合日常使用。此灯管能耗较低，具有超长的使用寿命，因此具有出色的经济性，适用于各种严苛应用。

产品数据


一般信息		光生物学安全性符合 EN 62471		RG0	
底盖	G5				
标称使用寿命	60,000 小时				
切换循环	50,000				
照明技术	LED				
光通量测量参考	Sphere				
CE 标志	是				
符合欧盟 RoHS 规范	是				
灯技术					
颜色代码	830 [CCT of 3000K]				
光束角度 (标称)	200°				
光通量	2,800 lm				
颜色名称	白色 (WH)				
相关色温 (标称)	3000 K				
光效 (额定) (标称)	140.00 lm/W				
颜色一致性	<6				
显色指数 (CRI)	80				
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %				
		操作和电气			
		频率	30K to 100K Hz		
		输入频率	30K 至 100K Hz		
		功耗	20 W		
		灯具电流 (最大)	350 mA		
		灯具电流 (最小)	150 mA		
		启动时间 (标称)	0.5 s		
		60% 灯光下的预热时间	0.5 s		
		功率系数 (小数)	0.92		
		电压 (标称)	80-130 V		
		LED 替代荧光灯照明功率	35 W		
		电源侵入电流	-		
		MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 电源	-		
		MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 不带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	-		
		MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	-		
		MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 电源	-		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 不带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	
镇流器兼容性	高频
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	65 °C
控制和调光	
可调光	是 - 检查镇流器兼容性
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	玻璃
产品长度	1,500 mm
灯泡外形	T5
审批和申请	
能效等级	E



节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS TUV CE 标志 KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	20 kWh
EPREL 注册号	1384137
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
完整的产品名称	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
完整产品代码	871869674335500
订购代码	929001391302
材料编号 (12NC)	929001391302
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696743355
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696743362

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15.5 mm	18.8 mm	1,449 mm	1,456.1 mm	1,463.2 mm

光度数据




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5


寿命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

