



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	3000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3000 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W

Proud zdroje (max.)	350 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	120-160 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA
Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 24 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869674339300

Objednávací název produktu MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

EAN/UPC – výrobek 8718696743393

Objednávací kód 74339300


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001391502

Celková hmotnost (kus) 0,200 kg


Rozměrové výkresy




TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrické údaje



LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm



LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Životnost




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

