



LEDbulb dekorativ

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technischer Typ	5-25W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	820 [CCT von 2000 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Flamme
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	50,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A

LEDbulb dekorativ

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869674413000
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696744130

Bestellcode	74413000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001392002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,050 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	64 mm	143 mm


ST64 230V 3-25W 250lm 2000K E27 ND Fila

Photometrische Daten





LEDbulb 14W E27 820 CL A60

CLA LEDbulb 25W E27 820 CL ST64



LEDbulb dekorativ

Lebensdauer



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

LEDbulb 14W E27 820 CL A60

