



# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

### Données du produit

| Informations générales      |           |
|-----------------------------|-----------|
| Culot                       | E27 [E27] |
| Durée de vie nominale       | 15 000 h  |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000    |
| Type de lampe               | LED       |
| Conforme à RoHS             | Oui       |

| Données techniques de l'éclairage                |                    |
|--|--------------------|
| Code couleur                                     | 820 [CCT of 2000K] |
| Flux lumineux                                    | 250 lm             |
| Désignation de la couleur                        | Flamme             |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 50,00 lm/W         |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |

| Fonctionnement et électricité |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire            | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée            | 50 à 60 Hz  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Consommation électrique         | 5 W       |
| Courant lampe (nom.)            | 44 mA     |
| Puissance équivalente           | 25 W      |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s     |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0.5 s     |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.4       |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V |

| Température                            |       |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 70 °C |

| Commandes et gradation             |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |

| Mécanique et boîtier |             |
|----------------------|-------------|
| Finition ampoule     | Transparent |
| Forme de la lampe    | ST64        |


| Approbation et application         |       |
|------------------------------------|-------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 5 kWh |

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EyeComfort                    | Oui                                      |
| <b>Données du produit</b>     |  |
| Nom du produit de la commande | CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL |
| Nom de produit complet        | CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL |
| Code EOC                      | 871869674413000                          |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code de commande           | 74413000      |
| Code 12NC                  | 929001392002  |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718696744130 |
| Conditionnement par carton | 10            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718696744147 |

## Schéma dimensionnel




| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL | 64 mm | 143 mm |

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

