

LEDbulb dekorativ

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Power (Rated) (Nom)	
Socket	E27 [E27]		5 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Schaltzyklus	20000X	Äquivalente Leistung	25 W
Technischer Typ	5-25W	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0.4
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	820 [CCT von 2000 K]		
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm		
Lichtfarbe	Flamme	Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (Nom)	50,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Mechanische Kenndaten	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Kolbenausführung	Klar (CL)
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %		
Elektrische Kenndaten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energieeffizienz-Label (EEL)	A

LEDbulb dekorativ

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869674415400
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696744154

Bestellcode	74415400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001392102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,070 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95 mm	142 mm


G93 230V 3-25W 250lm 2000K E27 ND Fila

Photometrische Daten





LEDbulb 14W E27 820 CL A60

CLA LEDbulb 25W E27 820 CL G93



LEDbulb dekorativ

Lebensdauer



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

LEDbulb 14W E27 820 CL A60

