

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	60000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	500 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	20-50 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Délka výrobku	600 mm
---------------	--------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869674355300
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696743553
Objednávací kód	74355300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001393202
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


Rozměrové výkresy




MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometrické údaje




8W G13



8W G13 840 4000K



MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje





8W G13 830 3000K

Životnost



8W G13

8W G13




8W G13

8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost



8W G13

