

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8



MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 es la solución ideal para los clientes que tienen requisitos de luz más elevados y desean maximizar el valor durante la vida útil. El ahorro energético total y la vida útil más prolongada ofrece atractivos tiempos de amortización y beneficios de TCO.

Advertencias y seguridad

- NOTAS: La eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.

Datos del producto


Información general		Datos técnicos de la luz	
Base del casquillo	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Código de color	840 [CCT of 4000K]
Vida útil nominal	60.000 hora(s)	Ángulo de haz (nom.)	160 °
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Flujo luminoso	1.050 lm
Lighting Technology	LED	Designación de color	Blanco frío (CW)
Referencia de medición de flujo	Sphere	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Marca CE	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	131,00 lm/W
Conforme con EU RoHS	Sí	Consistencia del color	<6
		Índice de reproducción cromática (IRC)	83
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	20000-80000 Hz
Frecuencia de entrada	20000-80000 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (máx.)	500 mA
Corriente de lámpara (mín.)	150 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	20-50 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Plástico


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	1597257
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
Full EOC	871869674355300
Código de pedido	74355300
Código 12NC	929001393202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696743553
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696743560

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8


Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

