

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие подходит для создания общего освещения и является идеальным решением для заказчиков, которым важен длительный срок службы ламп и максимальная экономия энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	60000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	60000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	1050 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1050 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Ток лампы (макс.)	500 mA
Ток лампы (мин.)	150 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	20-50 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Длина продукта	600 mm
----------------	--------

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	10 kWh


Данные об изделии

Полный код продукта	871869674355300
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC — продукт	8718696743553
Код заказа	929001393202
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001393202
Вес нетто (шт.)	0,160 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРИМЕЧАНИЯ. Общая энергоэффективность и распределение света для любой установки с этими лампами определяются ее конструкцией.


Чертеж размеров




MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Фотометрические данные




8W G13



8W G13 840 4000K


MASTER LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные




8W G13 830 3000K


Срок службы




8W G13



8W G13




8W G13



8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Срок службы



8W G13

