

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	60000 h

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1050 lm
Nominal spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	20000-80000 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	500 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	20-50 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	600 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869674367600

Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696743676
Ordrekode	74367600
Lokal ordrekode	2057809388
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001393302
Nettovægt (stykke)	0,160 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.


Målskitse




MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data




8W G13 830 3000K



8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF



Fotometriske data




© 2018 Philips Lighting B.V. Page 11

8W G13 865 6500K

Levetid




8W G13



8W G13


8W G13



8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid



8W G13

