

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

### Produktdata

#### Generell informasjon

Lyskilde feste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
B50L70	60000 h

#### Teknisk belysning

Fargekode	865 [ CCT av 6500 K ]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1050 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	160 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

#### Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

lyskildestrøm (maks.)	500 mA
lyskildestrøm (min.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	20-50 V

#### Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

#### Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

#### Mekanisk og innfatning

Produktlengde	600 mm
---------------	--------

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh

## Produktdata


Fullstendig produktkode	871869674367600
Produkt navn for bestilling	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

EAN/UPC – produkt	8718696743676
Bestillingskode	74367600
El-nummer	3861566
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001393302
Nettovekt (stykk)	0,160 kg

## Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.


## Målskisse




MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

## Fotometriske data



8W G13 830 3000K




8W G13



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Levetid



8W G13

