



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR


Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	Lamp Current (Nom)	65 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	60 W
Cykl Przetwarzania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	220-240 V
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Temperatura	
Strumień Świetlny	830 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Oznaczenie koloru	Zimne światło białe	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,57 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Wykończenie żarówki	Matowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Kształt bańki	B38
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

