



Velas y Esféricas LED decorativas

Classic LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL

La nueva colección Deco (velas y reflejos metálicos) transforma el hogar con una mezcla perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación sencilla y minimalista. Con una vida útil muy larga, hasta un 90 % de ahorro energético, ausencia de parpadeo visible y un nivel máximo de luminosidad instantáneo, disfrutará también de una luz suave y uniformemente distribuida con un encanto actual y elegante que llenará su espacio de armonía.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	825 [CCT of 2500K]
Flujo luminoso	410 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	82,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	28 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	40 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Ámbar

Velas y Esféricas LED decorativas

Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL
Nombre completo del producto	Classic LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL



Full EOC	871869675086500
Código de pedido	75086500
Código 12NC	929001395302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696750865
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696750872

Plano de dimensiones



Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL	45 mm	92 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL


Velas y Esféricas LED decorativas

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL

