



MasterClass LEDtube InstantFit T8

10T8 LED/48-3500 IF 1PK 10/1

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie (nom.)	70000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	70000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [TCP de 3500 K]
Flux lumineux (nom.)	1500 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1500 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3500 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	10 W
Courant de la lampe (max.)	340 mA
Courant de la lampe (min.)	110 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277V; 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1200 mm


Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance

MasterClass LEDtube InstantFit T8

Certifications énergétiques	DLC Standard
Liste de produits qualifiés DesignLights Consortium	-
Données de produit	
Nom du produit de la commande	10T8 LED/48-3500 IF 1PK 10/1
EAN/CUP – Produit	046677473983
Code de commande	473982

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001397304
Poids net (pièce)	0,230 kg



Schéma dimensionnel




TLED 1200mm 120V 10-32W 1500lm 3500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
10T8 LED/48-3500 IF 1PK 10/1	25,7 mm	26,3 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Données photométriques



LEDtube 10W G13 835 IF 1PK



MasterClass LEDtube InstantFit T8

Durée de vie

