

**PHILIPS**

Eco passport

## 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 MasterClass LEDtube InstantFit T8

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.



### Our Eco passport



#### Energy

- Intensité réglable: Yes
- Power (Rated) (Nom): 13 W



#### Circularity

- Durée de vie (nom.): 70000 h



#### Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,619 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg



#### Substances

- EU RoHS compliant: No



#### Weight & Materials

- Poids net (pièce): 0,220 kg