



T8 MasterClass LEDtube InstantFit

13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1

Masterclass DEL Type A, alimentée par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit


Renseignements généraux			
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Courant de la lampe (min.)	130 mA
Durée de vie nominale	70 000 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Cycle de commutation	50 000	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Lighting Technology	LED	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Tension (nom.)	120-277V; 347 V
Données techniques sur l'éclairage		Température	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Flux lumineux	2 200 lm	T boîtier maximum (nom.)	50 °C
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Commandes et gradation	
Constance de la couleur	<6	Intensité variable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Mécanique et boîtier	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Longueur du produit	1 200 mm
Fonctionnement et électricité		Approbation et utilisation	
Line Frequency	20000-120000 Hz	Produit écoénergétique	Oui
Fréquence d'entrée	20000-120000 Hz		
Consommation	13,5 W		
Courant de la lampe (max.)	400 mA		

T8 MasterClass LEDtube InstantFit

Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS Conformité DLC
Données de produit	
Nom du produit de la commande	13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1
Nom complet du produit	13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1


Code de commande	533729
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001397824
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677533724
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677533729

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1	25,7 mm	26,3 mm	1 198,1 mm	1 205,2 mm	1 212,3 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1





General uniform lighting - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1




Light Distribution Diagram - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1



Life Expectancy Diagram - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1



Life Expectancy Diagram - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1

Lumen Maintenance Diagram - 13.5T8PER/48-840/IF22/P/DIM CAN 10/1

T8 MasterClass LEDtube InstantFit

