



MasterConnect T8

8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1

Presentamos las luces LED MasterConnect: luces LED inteligentes y retroadaptables que le ofrecen una forma fácil y sin problemas de actualizar la iluminación conectada. Fácilmente configurables con una aplicación intuitiva, las luces LED MasterConnect pueden programarse para maximizar el ahorro de energía, mientras proporcionan luz de forma inalámbrica y automatizada para su comodidad y conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si desea disfrutar de más beneficios como el control remoto o el tablero de administración, puede simplemente mantener las luces instaladas actualmente y agregar una puerta de enlace para experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor manera de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Información técnica sobre la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Flujo luminoso	1.200 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80


LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	40000-85000 Hz
Frecuencia de entrada	40000-85000 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (máx.)	280 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	70 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	200-380 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

MasterConnect T8

T° estuche máxima (nominal)	35 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad inalámbrica
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Tubo, terminal doble
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Certificado UL Conformidad con RoHS Cumplimiento con DLC
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh


Certificaciones Energy	DLC Standard
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1
Nombre del producto completo	8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1
Código del pedido	929001398764
N.º de material (12NC)	929001398764
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677537289
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677537284

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1



Light Distribution Diagram - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1



Datos fotométricos



General Uniform Lighting - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1



General uniform lighting - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1

Life Expectancy Diagram - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1




Life Expectancy Diagram - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1

Lumen Maintenance Diagram - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1

MasterConnect T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 8T8/24-850/IF12/MAScon IA 10/1

