

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MAS LEDtube 1200mm 17W 840 T8 I W G

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	50000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2100 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17 W
Corriente de lámpara (máx.)	135 mA
Corriente de lámpara (mín.)	60 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	120-277 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	1200 mm


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Datos de producto	
Código de producto completo	871869676062800
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm 17W 840 T8 I W
	G
EAN/UPC - Producto	8718696760628
Código de pedido	929001805912


Advertencias y seguridad

- OBSERVACIONES: La eficiencia energética general y la distribución de la luz de cualquier instalación que utiliza estas lámparas están determinadas por el diseño de la instalación.

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



MAS LEDtube 1200mm 17W 840 T8 I W G


Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001805912
Peso neto (pieza)	0,215 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 17W 840 T8 I W G	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm





MASTER LEDtube EM/Mains T8


Datos fotométricos




Lifetime



LEDtube 17W 840 865 2100lm



LEDtube 17W 840 865 2100lm




LEDtube 17W 840 865 2100lm

LEDtube 17W 840 865 2100lm

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Lifetime



LEDtube 17W 840 865 2100lm

