



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger		Opstartstid (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,5 s
Nominal levetid (nom.)	50000 h	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Effektfaktor (nom.)	0.9
B50L70	50000 h	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	833 [CCT af 3300K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Lysstrøm (nom.)	750 lm	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	750 lm	T-lagring (maks.)	65 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3300 K	T-lagring (min.)	-40 °C
Farveensartethed	<6	T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Lysstyringssystemer og dæmpning	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Dæmpbar	Nej
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Produktlængde	900 mm
Power (Rated) (Nom)	8.5 W	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lyskildens strømstyrke (maks.)	40 mA	Energimærket (EEL)	A+
Lyskildens strømstyrke (min.)	36 mA		

MASTER LEDtube EM/Mains


Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869676391900
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD
EAN/UPC – produkt	8718696763919

Ordrekode	76391900
Lokal ordrekode	2057808761
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001812102
Nettovægt (stykke)	0,174 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.


Målskitse




TLED 3ft 8.5-30W 750lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Fotometriske data




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8








MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



Levetid



MASTER LEDtube EM/Mains

