



# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

## MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube), sind zu beachten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		EU RoHS-konform	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Ja
Lichttechnische Daten			
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Farbcode	833 [CCT of 3300K]
Schaltzyklus	50.000	Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtstrom	750 lm

# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3300 K
Nennlichtausbeute (nom.)	88,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8,5 W
Lampenstrom (max.)	40 mA
Lampenstrom (min.)	36 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	900 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt


## Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh

## Produktinformationen

Bestell-Produktname	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD
Gesamt-Produktcode	871869676391900
Bestellcode	76391900
Material-Nr. (12NC)	929001812102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696763919
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696763926



## Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
FOOD					


# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

## Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

## Lebensdauer





Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD


# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

