



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	50000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	833 [ CCT de 3300 K]
Flux lumineux (nom.)	750 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	750 lm
Température de couleur proximale (nom.)	3300 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	8.5 W
Courant lampe (max.)	40 mA
Courant lampe (min.)	36 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	45 °C

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

## Matériaux et finitions

Longueur du produit	900 mm
---------------------	--------

## Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh


## Données logistiques

Code de produit complet	871869676391900
Désignation Produit	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD
Code barre produit (EAN)	8718696763919
Code de commande	76391900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001812102
Poids net (pièce)	0,174 kg

## Mises en garde et sécurité

• -



## Schéma dimensionnel



TLED 3ft 8.5-30W 750lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm


## Données photométriques








LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Données photométriques



## Durée de vie



## MASTER LEDtube EM/Mains

