



TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 200-160W E40 840 NB GM

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。

产品数据

基本資訊	
接口	E40 [E40]
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	160-400W
照明科技	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	70 °
光通量 (標稱)	20000 lm
光通量 (額定) (標稱)	20000 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	125.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80

標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱) 70 %	
運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	160 W
燈具電流 (標稱)	1900 mA
相等瓦數	400 W
起始時間 (標稱)	0.7 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.7 s
功率因數 (標稱)	0.9
燈具電流 (於 220V 時)	1900 mA
電壓 (標稱)	110-277 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	100 °C

TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)


控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
燈泡表層	磨砂 (FR)
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
產品參數	
完整產品碼	871869676932400

訂購產品名稱	TrueForce Core HB 200-160W E40 840 NB GM
EAN/UPC - 產品	8718696769324
訂購代碼	929001812408
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	929001812408
淨重 (件)	1.300 kg

安全提示

· EM 版本需搭配 EM 安定器方可運作。請參閱安裝指南，或向飛利浦照明業務代表洽詢。


二维绘图




Bulb T50 180-400W 20000lm 4000K E40 ND

Product	D	C
TrueForce Core HB 200-160W E40 840 NB GM	211 mm	263 mm

光度数据




LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB



LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB


TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

光度数据




LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB

壽命



LedTrueForce



LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB

