



TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。

安全提示

• EM 版本需搭配 EM 安定器方可運作。請參閱安裝指南，或向飛利浦照明業務代表洽詢。

产品数据


一般資訊		色彩一致性	
燈座基底	E40 [E40]	演色性指數 (CRI)	<6
標稱使用壽命	25,000 h	LLMF 標稱壽命結束 (規範)	80
切換週期	50,000		70 %
照明技術	LED	運轉與電力	
符合歐盟 RoHS 標準	是	線路頻率	50 to 60 Hz
照明技術		輸入頻率	50 至 60 Hz
色碼	840 [CCT of 4000K]	耗電量	160 W
光束角 (Nom)	130 °	燈具電流 (標稱)	1,900 mA
光通量	20,000 lm	起始時間 (標稱)	0.7 s
色彩名稱	冷白光 (CW)	達到 60% 光色的熱機時間	0.7 s
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	功率因數 (比值)	0.9
光效 (額定) (標準)	125.00 lm/W	電壓 (標稱)	110-277 V

TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

溫度	
T 盒上限 (正常情況)	100 °C
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	霧面
燈泡形狀	T50 [T 50mm]
認證與應用	
能源消耗 kWh/1000 h	- kWh



產品資料	
下訂產品名稱	TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM
完整產品名稱	TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM
完整產品代碼	871869676934800
訂單代碼	929001812508
材質 Nr. (12NC)	929001812508
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696769348
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	8718696769355

二维绘图



Product	D	C
TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM	211 mm	263 mm


光度数据



General uniform lighting - TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM


Light Distribution Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM


壽命



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM

TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

