

MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8

Philips MASTER LEDtube med EasySmart-teknologi gør det nemt at opgradere til et smart belysningsystem. 2,4 GHz mesh-netværksteknologi muliggør trådløs integration med forskellige styringsenheder, f.eks. en sensor og afbryder. Resultatet er endnu større energibesparelser og fleksibilitet i rummet. Lyskildernes EasySmart-teknologi med dæmpning, bevægelsesregistrering og/eller udnyttelse af dagslys giver energibesparelser på 50 % eller mere.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-mærke	RoHS mark
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2500 lm
Nominel spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	76 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	69 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

Mekanik og armaturhus

Produktlængde 1200 mm

Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt Yes
 Godkendelser CE mærkning RoHS compliance KEMA
 Keur certificate
 Energiforbrug kWh/1000 t. 17 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869677344400

Ordreproduktnavn MAScon LEDtube IA 1200mm UO
 16.5W840 T8

EAN/UPC – produkt 8718696773444

Ordrekode 77344400


Tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
 emballage) 10

Materialenr. (12NC) 929001813802

Nettovægt (stykke) 0,251 kg


Målskitse




TLED 1200mm 16.5W 2500lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometriske data




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

Fotometriske data




16-5W G13


Levetid




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

Levetid



16-5W G13

