

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Λαμπτήρας Philips MASTER LEDtube με τεχνολογία EasySmart σημαίνει εύκολη αναβάθμιση σε ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού. Η τεχνολογία δικτύου 2,4 GHz επιτρέπει ασύρματη ενσωμάτωση σε πολλές συσκευές ελέγχου, όπως αισθητήρες και διακόπτες. Το αποτέλεσμα; Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη ευελιξία στο χώρο σας. Μέσω της ρύθμισης έντασης, των αισθητήρων παρουσίας ή/και την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού, οι λαμπτήρες προσφέρουν 50% ή περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία EasySmart.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	50000 h
Κύκλος λειτουργίας	200000X
B50L70	50000 h
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT με 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	160 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	3400 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	3400 lm
Ονομαστική γωνία δέσμης	160 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83

Limf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
---	------

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	117 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	108 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V


Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	45 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	1500 mm
Έγκριση και εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	26 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869677348200

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
EAN/UPC	8718696773482
Κωδικός παραγωγέας	77348200
Local Code	MLDTESU25.51583
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001814002
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,310 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



TLED 1500mm 24.5W 3500lm 3000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




25-5W G13 830 3000K

16-5W G13 830 3000K

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Φωτομετρικά δεδομένα




25-5W G13


Διάρκεια ζωής




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Διάρκεια ζωής



16-5W G13

