



MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 on helppo tapa päivittää yhdistettyyn valaistusjärjestelmään. Se voidaan integroida langattomasti 2,4 GHz:n silmuverkkotekniikan avulla erilaisiin hallintalaitteisiin, kuten tunnistimeen ja kytkimeen. Näin säästetään vieläkin enemmän energiaa ja parannetaan tilan joustavuutta. MasterConnect-tekniikka varmistaa, että lamput tuottavat vähintään 50 % enemmän energiaa himmennuksen, läsnäolotunnistuksen ja/tai päivänvalon keräämisen ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytentäjäjakso	200000X
B50L70	50000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3400 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3400 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väryhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Lampun virta (suurin)	117 mA
Lampun virta (min.)	108 mA
Sytymissaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	45 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiää säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869677348200
Tilaustuotteen nimi	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

EAN/UPC – tuote	8718696773482
Tilaukoodi	77348200
Sähkönumero	4723715
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001814002
Nettopaino (kappale)	0,310 kg


Mittapiirros




TLED 1500mm 24.5W 3500lm 3000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Valonjakotiedot




25-5W G13 830 3000K



16-5W G13 830 3000K

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Valonjakotiedot




25-5W G13

Käyttöikä




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Käyttöikä



16-5W G13

