

MasterConnect LEDtube EM/ nätspänning T8

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8 innebär enkel uppgradering till ett anslutet belysningsystem. 2,4 GHz-meshnätverkstekniken möjliggör trådlös integrering med en mängd olika styrsystemsenheter såsom sensor och brytare. Resultatet? Ännu mer energibesparing och förbättrad flexibilitet. Med dimring, närvarodetektering och/eller dagsljuskontroll ger lamporna 50 % eller mer energibesparing tack vare MasterConnect-teknologi.

Produktdata

Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
RoHS-märkning	ROHS märke		
Nominell livslängd (nom)	50000 h		
Driftcykel	200000X		
B50L70	50000 h		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	160 °	Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Ljusflöde (nom)	3400 lm	Lampström (max)	117 mA
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3400 lm	Lampström (min)	108 mA
Nom. spridningsvinkel	160 °	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Färgbeständighet	<6	Effektfaktor (nom)	0,9
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Spänning (nom)	220–240 V
		Temperatur	
		T-ambient (max)	45 °C
		T-ambient (min)	-20 °C
		T-förvaring (max)	65 °C

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

Mekanik och armaturhus

Produktlängd	1500 mm
--------------	---------

Användning och godkännande


Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869677348200
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696773482
Beställningsnummer	77348200
E-nummer	8294281
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001814002
Nettovikt (stycke)	0,310 kg


Måttskiss



TLED 1500mm 24.5W 3500lm 3000K G13 D


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometriska data



CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/17


25-5W G13 830 3000K



16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Fotometriska data




25-5W G13


Livslängd




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Livslängd



16-5W G13

