



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	850 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	121,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz


Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	68 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	SI
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL
Full EOC	871869676704700



Descrizione codice locale	PHILED60865
Codice d'ordine	76704700
Codice materiale (12NC)	929001815202
Codice locale	PHILED60865
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696767047
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696767054

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL	60 mm	106 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL

Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL

