

LEDbulb dekorativ

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technischer Typ	5-25W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	820 [CCT von 2000 K]
Lichtstrom (Nom)	300 lm
Nennlichtstrom (Nom)	300 lm
Lichtfarbe	Flamme
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	60,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	27 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Transparent Bernstein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A

LEDbulb dekorativ

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869676810500
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
EAN/UPC - Produkt	8718696768105

Bestellcode	76810500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	929001817102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,230 kg



Abmessungsskizzen




Bulb PS160 230V 6-25W 300lm 2000K E27 ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160 mm	293 mm

Photometrische Daten




CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160



LEDbulb dekorativ

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

