



TrueForce LED Public Mains

55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1

Las lámparas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una recuperación de la inversión rápida para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones post-top. Estas lámparas aportan los beneficios de la eficiencia energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las lámparas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.

Datos del producto

| Información general | |
|--|----------------|
| Tapa-base | E40 [E40] |
| Vida útil nominal | 50.000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |

| Información técnica sobre la luz | |
|--|--------------------|
| Código de color | 727 [CCT of 2700K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 360 ° |
| Flujo luminoso | 7.500 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada | 2700 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 145,45 lm/W |
| Consistencia de color | ANSI 2.700 K |
| Índice de producción de color (IRC) | 70 |

| | |
|---|------|
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
|---|------|

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|-------------|
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 55 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0,5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0,9 |
| Voltaje (nominal) | 120-277 V |

| Temperatura | |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 80 °C |

TrueForce LED Public Mains

Controles y atenuación

| | |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

Mecánica y carcasa

| | |
|-------------------|-----------|
| Acabado de la luz | Transpar. |
| Forma del foco | Otros |

Aprobación y aplicación


| | |
|-------------------------------|-------|
| Consumo de energía kWh/1000 h | - kWh |
|-------------------------------|-------|

Información del producto

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del producto del pedido | 55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1 |
|--------------------------------|--|



| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre del producto completo | 55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1 |
| Full EOC | 871869677233100 |
| Código del pedido | 929001818212 |
| N.º de material (12NC) | 929001818212 |
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718696772331 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 4 |
| EAN/UPC - Caja | 8718696772348 |

Plano de dimensiones



| Product | D | C |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1 | 105 mm | 211 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1

General uniform lighting - 55ED28/LED/727/ND 120-277V E40 G2 4/1

TrueForce LED Public Mains

