



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

A CorePro LEDcapsule valódi alternatívát kínál a halogénkapszulák helyett. Különösen alkalmas munkapultok megvilágítására és dekorációs célokra otthon, üzletekben, szállodákban és éttermekben. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G4 foglalatú rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogénkapszulákat, így jelentős energiamegtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G4 [G4]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	205 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	1,7 W
Fényforrás árama (névleges)	240 mA
Teljesítmény-egyenérték	20 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.5
Feszültség (névleges)	12 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	56 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

CorePro LEDcapsule LV

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	Kapszula
------------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	2 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
Teljes terméknév	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Full EOC	871869679308400
Rendelési kód	79308400
Cikkszám (12NC)	929001844202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696793084
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696793091

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm


Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Accent Lighting Spots – CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

