



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                      |
|--|----------------------|
| Casquilho                                | GY6.35 [ GY6.35]     |
| Vida útil nominal (Nom.)                 | 15000 h              |
| Ciclo de comutação                       | 50000X               |
| Tipo técnico                             | 1.7-20W              |
| Dados técnicos de luminosidade           |                      |
| Código da cor                            | 830 [ CCT de 3000 K] |
| Fluxo luminoso (Nom.)                    | 210 lm               |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)          | 210 lm               |
| Designação da cor                        | White (WH)           |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000 K               |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 123,00 lm/W          |
| Consistência da cor                      | <6                   |
| Índice de restituição cromática (Nom.)   | 80                   |
| Lmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %                 |


| Dados elétricos e de funcionamento         |                    |
|--|--------------------|
| Power (Rated) (Nom)                        | 1.7 W              |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                 | 250 mA             |
| Potência equivalente                       | 20 W               |
| Tempo de arranque (Nom.)                   | 0,5 s              |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0,5 s              |
| Fator de potência (Nom.)                   | 0.4                |
| Tensão (Nom.)                              | AC Electronic 12 V |
| Temperatura                                |                    |
| T-máxima na caixa (Nom)                    | 56 °C              |
| Controles e regulação                      |                    |
| Regulável                                  | false              |
| Aprovação e aplicação                      |                    |
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)    | A++                |
| Adequado para a iluminação de acentuação   | Não                |

CorePro LEDcapsule LV

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Consumo de energia kWh/1000 h | 2 kWh                                   |
| <b>Dados do produto</b>       |   |
| Código do produto completo    | 871869679769300                         |
| Nome de produto da encomenda  | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830 |
| EAN/UPC – Produto             | 8718696797693                           |

|   |              |
|---|--------------|
| Código de encomenda                       | 79769300     |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1            |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12           |
| N.º material (12NC)                       | 929001844402 |
| Peso líquido (Peça)                       | 0,012 kg     |


Desenho dimensional




Capsule 12V 2W-20W 200lm 3000K GY6.35 ND

| Product                                 | D     | C     |
|---|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830 | 15 mm | 39 mm |


Dados fotométricos



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 830 ND





LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

CorePro LEDcapsule LV

Vida útil



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

