



Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

LED spot 3-35W 120D 2700K 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|--------------------------------|----------------|
| Цоколь | GU5.3 [GU5.3] |
| Знак RoHS | RoHS mark |
| Номинальный срок службы (ном.) | 10000 h |
| Цикл переключения | 50000X |
| Технический тип | 3-35W |

| Технические характеристики освещения | |
|---|-------------------|
| Код цвета | 727 [CCT 2700 K] |
| Угол пучка света (ном.) | 120 ° |
| Светоотдача (ном.) | 240 lm |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 240 lm |
| Обозначение цвета | Warm White (WW) |
| Номинальный угол распределения света | 120 ° |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2700 K |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.) | 80,00 lm/W |
| Постоянство цвета | <6 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 70 |

| | |
|--|------|
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70 % |
|--|------|

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|----------|
| Входная частота | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 3 W |
| Ток лампы (ном.) | 30 mA |
| Время включения (ном.) | 0,5 s |
| Время прогрева до 60 % света (ном.) | 0,5 s |
| Коэффициент мощности (ном.) | 0,45 |
| Напряжение (ном.) | 220 V |

| Температура | |
|---|-------|
| Температура корпуса максимальная (ном.) | 70 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|--|----|
| Возможность изменения яркости света | No |

Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Соответствие требованиям и область применения


| | |
|-----------------------------------|-------|
| Метка энергоэффективности (EEL) | A+ |
| Подходит для акцентного освещения | No |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 3 kWh |

Данные об изделии

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Полный код продукта | 871869679320600 |
| Название продукта для заказа | LED spot 3-35W 120D 2700K 220V |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC — продукт | 8718696793206 |
| Код заказа | 929001844808 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 10 |
| Материал № (12NC) | 929001844808 |
| Вес нетто (шт.) | 0,038 kg |



Чертеж размеров



MR16 12V 3W-35W 230lm 120D 2700K GU5.3


| Product | D | C |
|--------------------------------|---------|---------|
| LED spot 3-35W 120D 2700K 220V | 50,5 mm | 46,5 mm |

Фотометрические данные



LEDspot ESS 35W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA



LEDspot ESS 35W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA



LEDspot ESS 35W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Срок службы



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

