



Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

LED spot 3-35W 120D 4000K 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Номинальный срок службы	10 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Код цвета	740 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача	240 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	3 В
Ток лампы (ном.)	30 mA
Эквивалент мощности	35 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,45
Напряжение (ном.)	220 Вт

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света


Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh
EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LED spot 3-35W 120D 4000K 220V



Полное название продукта	LED spot 3-35W 120D 4000K 220V
Полный код продукта	871869679322000
Код заказа	929001844908
Материал № (12NC)	929001844908
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696793220
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696793237

Чертеж размеров



Product	D	C
LED spot 3-35W 120D 4000K 220V	50,5 мм	46,5 мм

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - LED spot 3-35W 120D 4000K 220V

Light Distribution Diagram - LED spot 3-35W 120D 4000K 220V


Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - LED spot 3-35W 120D 4000K 220V

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LED spot 3-35W 120D 4000K 220V



Life Expectancy Diagram - LED spot 3-35W 120D 4000K 220V

