



# Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

LED spot 3-35W 120D 6500K 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

## Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [ GU5.3]
Знак RoHS	RoHS mark
Номинальный срок службы (ном.)	10000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	3-35W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	765 [ CCT 6500 K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	240 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	240 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Номинальный угол распределения света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	80,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Ток лампы (ном.)	30 mA
Эквивалент мощности	35 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,45
Напряжение (ном.)	220 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

# Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

## Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869679324400
Название продукта для заказа	LED spot 3-35W 120D 6500K 220V

EAN/UPC — продукт	8718696793244
Код заказа	929001845008
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001845008
Вес нетто (шт.)	0,038 kg


## Чертеж размеров




MR16 12V 3W-35W 230lm 120D 6500K GU5.3

Product	D	C
LED spot 3-35W 120D 6500K 220V	50,5 mm	46,5 mm

## Фотометрические данные



LEDspot ESS 35W GU5.3 MR16 865 12D ND RCA



CalcLux Photometrics 4.5


Philips Lighting B.V.

Page: 1/1

LEDspot ESS 35W GU5.3 MR16 865 12D ND RCA


# Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

## Фотометрические данные




LEDspot ESS 35W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

## Срок службы



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

