



# A-Shape LED

## 20A30/LED/865/FR/P/E26/ND 4/1FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux	2 300 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	20 W
Courant de la lampe (nom.)	175 mA
Équivalent de puissance	160 W

Temps d'allumage (nom.)	1 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	A30 [A 30 mm]



Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	20A30/LED/865/FR/P/E26/ND 4/1FB
Nom complet du produit	20A30/LED/865/FR/P/E26/ND 4/1FB
Code de commande	479287



## A-Shape LED

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 20A30/LED/865/FR/P/E26/ND 4/1FB

Lumen Maintenance Diagram - 20A30/LED/865/FR/P/E26/ND 4/1FB

