



# CorePro LED tube Universal T8

## CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Новая лампа Philips CorePro LED tube Universal T8 упрощает реализацию проектов по организации освещения. Вам больше не нужно следить за технологиями драйверов. Уникальная конструкция позволяет устанавливать лампу Philips CorePro LED tube Universal T8 непосредственно в светильники, оснащенные электромагнитными ПРА, высокочастотными электронными ПРА или подключенные к сети электропитания. Эти новые лампы очень удобно использовать, так как теперь вам не придется хранить двойной запас продукции! Абсолютно безопасные в использовании, надежные и удобные в установке лампы Philips CorePro LED tube Universal T8 представляют собой идеальную альтернативу стандартным люминесцентным трубкам. Они отличаются высокой энергоэффективностью и более низкими инвестиционными затратами.

### Данные о продукции


Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.)	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Знак RoHS	RoHS mark	Постоянство цвета	<6
Основная область применения	Industrial	Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Цикл переключения	50000X	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
B50L70	30000 h	Входная частота	50–60 Hz
<b>Технические характеристики освещения</b>		Power (Rated) (Nom)	23 W
Код цвета	865 [ Цветовая температура 6500K]	Ток лампы (ном.)	130 mA
Угол пучка света (ном.)	240 °	Время включения (ном.)	0,5 s
Светоотдача (ном.)	2700 lm	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2700 lm	Коэффициент мощности (ном.)	0.97
Номинальный угол распределения света	240 °		

# CorePro LED tube Universal T8

Напряжение (ном.)	220-240 V
<b>Температура</b>	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность изменения яркости света	No
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Длина продукта	1500 mm
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Энергосберегающий продукт	Yes

Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	23 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869680176500
Название продукта для заказа	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
EAN/UPC — продукт	8718696801765
Код заказа	929001869702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001869702
Вес нетто (шт.)	0,450 kg


## Чертеж размеров




TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

## Фотометрические данные




23W G13 865 6500K



18W G13 830 3000K


# CorePro LED tube Universal T8

## Фотометрические данные



18W G13


## Срок службы



18W G13



18W G13



18W G13



18W G13

## CorePro LED tube Universal T8

### Срок службы



18W G13

