



Autre DELtube

14T8/48-840/IF21/VLC 10/1

Philips DELtube intègre une source de lumière DEL dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour la mise à niveau des lampes dans des applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, offrant des économies d'énergie remarquables, et est écologique.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Marque RoHS	RoHS mark
Application principale	Industrial
Durée de vie (nom.)	70000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	70000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000K (841)]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2100 lm
Angle de faisceau nominal	160 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	14 W
Courant de la lampe (max.)	400 mA


Courant de la lampe (min.)	130 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V
Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C
Commandes et gradation	
Intensité réglable	No
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1200 mm
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Yes

Autre DELtube

Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance
Données de produit	
Nom du produit de la commande	14T8/48-840/IF21/VLC 10/1
EAN/CUP – Produit	046677529994
Code de commande	529999

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001870204
Poids net (pièce)	0,220 kg


Schéma dimensionnel




TLED 4ft 120V 14-32W 2100lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
14T8/48-840/IF21/VLC 10/1	25,7 mm	26,3 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm


Données photométriques



14W G13 840 4000K





14W G13



14W G13 835 3500K



Autre DELtube

Durée de vie




14W G13

14W G13



14W G13

14W G13



14W G13

Autre DELtube

