

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Principal aplicação	Industrial	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h	Fator de potência (Nom.)	0,9
Ciclo de comutação	200000X	Tensão (Nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h	Controles e regulação	
Dados técnicos de luminosidade		Regulável	false
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]	Dados mecânicos e de revestimento	
Fluxo luminoso (Nom.)	2000 lm	Comprimento do produto	1200 mm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2000 lm	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		
Dados elétricos e de funcionamento			
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	18 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	90 mA		

CorePro LEDtube EM/Mains


Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovaão	Marca CE Conformidade com RoHS Certificaão KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	87186968061100
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

EAN/UPC – Produto	8718696806111
Código de encomenda	80611100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001874802
Peso líquido (Pea)	0,215 kg

Avisos e Segurana

• -


Desenho dimensional




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Dados fotométricos




18W G13 865 6500K




18W G13 865 6500K

Dados fotométricos




18W G13


Vida útil




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Vida útil



18W G13

