



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	30000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2000 lm
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	18 W

Courant lampe (nom.)	90 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	50 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1200 mm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh

## Données logistiques


Code de produit complet	871869680613500
Désignation Produit	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Code barre produit (EAN)	8718696806135
Code de commande	80613500
Local Code	80613500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001874902
Poids net (pièce)	0,215 kg

## Mises en garde et sécurité

· ·


## Schéma dimensionnel




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Données photométriques




18W G13 840 4000K



18W G13 840 4000K


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Données photométriques




18W G13


## Durée de vie




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Durée de vie



18W G13

