



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Το CorePro LEDtube είναι μια προσιτή λύση LED κατάλληλη για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού T8. Το προϊόν παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού για εφαρμογές γενικού φωτισμού, όπως και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες              |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Λυχνιολαβή                       | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Κύρια εφαρμογή                   | Industrial                       |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) | 30000 h                          |
| Κύκλος λειτουργίας               | 200000X                          |
| B50L70                           | 30000 h                          |

| Τεχνικός φωτισμός                                     |                     |
|---|---------------------|
| Κωδικός χρώματος                                      | 865 [ CCT με 6500K] |
| Φωτεινή ροή (ονομ.)                                   | 2700 lm             |
| Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)                      | 2700 lm             |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)                  | 6500 K              |
| Συνάφεια χρωμάτων                                     | <6                  |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)                   | 80                  |
| Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %                |

| Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα |              |
|------------------------------------|--------------|
| Συχνότητα εισόδου                  | 50 έως 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                | 24 W         |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)   | 120 mA       |

|  |           |
|--|-----------|
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                           | 0,5 s     |
| Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.) | 0.5 s     |
| Συντελεστής ισχύος (ονομ.)                       | 0.9       |
| Τάση (ονομ.)                                     | 220-240 V |

| Θερμοκρασία                                    |        |
|--|--------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)               | 45 °C  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)              | -20 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)                 | 65 °C  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)                | -40 °C |
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 55 °C  |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |     |
|---|-----|
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού  | Όχι |

| Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα |         |
|-----------------------------------|---------|
| Μήκος προϊόντος                   | 1500 mm |

| Έγκριση και εφαρμογή               |    |
|------------------------------------|----|
| Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) | A+ |

## CorePro LEDtube EM/Mains


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας     | Yes   |
| Διαπιστεύσεις                      | Σήμανση CE RoHS compliance KEMA<br>Keur certificate |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 24 kWh  |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>          |   |
| Πλήρης κωδικός προϊόντος           | 871869680615900                                     |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος        | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W<br>865 T8             |

|  |               |
|--|---------------|
| EAN/UPC                                | 8718696806159 |
| Κωδικός παραγγελίας                    | 80615900      |
| Local Code                             | LEDTH241586   |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία    | 1             |
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10            |
| Αρ. υλικού (12NC)                      | 929001875002  |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο)                 | 0,270 kg      |

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

· -


### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 6500K

| Product                                 | D1      | D2    | A1      | A2        | A3        |
|---|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube 1500mm<br>HO 24W 865 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1514,2 mm |

### Φωτομετρικά δεδομένα




24W G13 865 6500K



24W G13 865 6500K


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Φωτομετρικά δεδομένα




18W G13


## Διάρκεια ζωής




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Διάρκεια ζωής



18W G13

