

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------|
| Informações gerais | | Temperatura | |
| Casquilho | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Principal aplicação | Industrial | Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0,5 s |
| Vida útil nominal (Nom.) | 30000 h | Fator de potência (Nom.) | 0,9 |
| Ciclo de comutação | 200000X | Tensão (Nom.) | 220-240 V |
| B50L70 | 30000 h | Controles e regulação | |
| Dados técnicos de luminosidade | | Regulável | false |
| Código da cor | 840 [CCT de 4000 K (841)] | Dados mecânicos e de revestimento | |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 2700 lm | Comprimento do produto | 1500 mm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 2700 lm | Aprovação e aplicação | |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 4000 K | Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A+ |
| Consistência da cor | <6 | | |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 80 | | |
| Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % | | |
| Dados elétricos e de funcionamento | | | |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz | | |
| Power (Rated) (Nom) | 24 W | | |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 120 mA | | |

CorePro LEDtube EM/Mains


| | |
|-----------------------------------|---|
| Produto energeticamente eficiente | Sim |
| Marcas de aprovaç o | Marca CE Conformidade com RoHS Certifica o KEMA Keur |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 24 kWh |
| Dados do produto | |
| C digo do produto completo | 871869680617300 |
| Nome de produto da encomenda | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 |

| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC – Produto | 8718696806173 |
| C digo de encomenda | 80617300 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| N.  material (12NC) | 929001875102 |
| Peso l quido (Pe a) | 0,270 kg |

Avisos e Seguran a

• -



Desenho dimensional



TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 4000K

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1514,2 mm |


Dados fotom tricos



24W G13 840 4000K


24W G13 840 4000K

Dados fotométricos




18W G13


Vida útil




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Vida útil



18W G13

