

MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

| General Information | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Značka RoHS | RoHS mark |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 50000 h |
| Cyklus přepínání | 200 000x |
| B50L70 | 50000 h |

| Light Technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 865 [CCT: 6500 K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 240 ° |
| Světelný tok (jmen.) | 2100 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 2100 lm |
| Jmenovitý vyzařovací úhel | 240 ° |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 6500 K |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 83 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 16.5 W |
| Proud zdroje (max.) | 85 mA |
| Proud zdroje (min.) | 65 mA |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0.9 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

| Temperature | |
|---------------------------|--------|
| Okolní teplota (max.) | 45 °C |
| Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Maximální teplota (jmen.) | 55 °C |

| Controls and Dimming | |
|----------------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 17 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869680604300

Objednávací název produktu MAS LEDtube Sensor 1200mm HO
 16.5W865 T8

EAN/UPC – výrobek 8718696806043

Objednávací kód 80604300

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10


Materiál č. (12NC) 929001878602

Celková hmotnost (kus) 0,215 kg

Varování a bezpečnost

• POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


Rozměrové výkresy



TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 6500K G13 D


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1213,6 mm |

Fotometrické údaje



16-5W G13 840 4000K

General Uniform Lighting




CALCULX Photométrie 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

16-5W G13 865 6500K


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




16-5W G13


Životnost




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



16-5W G13

