

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata


Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	50 000 h	Färgåtergivningsindex	83
Driftcykel	200 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Färgkod	865 [CCT of 6500K]	Effektförbrukning	16,5 W
Spridningsvinkel (nom)	240 °	Lampström (max)	85 mA
Ljusflöde	2 100 lm	Lampström (min)	65 mA
Färgbeteckning	Kallt dagsljus	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
Full EOC	871869680604300
Beskrivning av lokal kod	8293755
Beställningsnummer	80604300
Materialnummer (12NC)	929001878602
Lokal kod	8293755
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696806043
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696806050

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8


Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

