

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8 MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen | HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen | UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.



Our Eco passport



Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 24 W



Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 50000 h



Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,884 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



Stoffe

- EU RoHS-konform: Yes
- RoHS-Zeichen: RoHS mark



Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards

