



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim

Với chùm sáng tạo điểm nhấn ấn tượng, đèn MASTER LEDspot LV là giải pháp nâng cấp lý tưởng trong chiếu sáng điểm. Đèn MASTER LEDspot LV được thiết kế để thay thế đèn halogen hoặc đèn sợi đốt chiếu sáng điểm. Loại đèn này có khả năng tái hiện màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Vỏ mới nhỏ hơn giúp đèn vừa vặn hoàn hảo với đa số các bộ đèn trên thị trường nhờ dui đèn MR16 GU 5.3. Loại đèn này không những sử dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn halogen 12V, mà còn đem lại cường độ chiếu sáng cao tương đương đèn halogen chiếu sáng điểm MR16. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo không khí mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng. Chỉ số SDCM cao đảm bảo độ đồng nhất màu sắc lớn hơn được duy trì trong suốt vòng đời của sản phẩm. MASTER LEDspot LV tiết kiệm lượng điện năng khổng lồ, giảm chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng và tuổi thọ của đèn, cho phép chủ nhà và chủ khách sạn thu hồi vốn đầu tư trong thời gian ngắn.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung			
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]	Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Tuổi thọ danh định	40.000 h	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	71,00 lm/W
Công nghệ chiếu sáng	LED	Độ đồng nhất màu sắc	<4
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Chỉ số hoàn màu (CRI)	90
		LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Mã màu	927	Tần số dòng	- Hz
Góc chùm sáng (Danh định)	60 °	Tần số đầu vào	- Hz
Quang thông	500 lm	Mức tiêu thụ điện	7 W
Cường độ sáng (Danh định)	500 cd		

MASTER LEDspot LV

Dòng điện bóng đèn (Danh định)	830 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0.5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	90 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	MR16 [2inch/50 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có


Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	8 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim
Mã sản phẩm đầy đủ	871869682560000
Mã đơn hàng	929001880408
Số vật liệu (12NC)	929001880408
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696825600
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696825617

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim	50,5 mm	46,5 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim



Accent Lighting Spots - MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim


MASTER LEDspot LV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim



Life Expectancy Diagram - MASTER LED 7-50W 927 MR16 60D Dim

